

HiVi

Hear The Difference

High performance speaker from

HiVi


Hear The Difference

惠威音响

C Series

Hi-end Car Loudspeaker System

产
品
说
明
书



HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
中国广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

HiVi Acoustics, Inc.


※因设计变更等原因,所示资料可能与实物不符,恕不另行通知。
Because of the design change, the illustration may not conform to the practicality. We will not inform again!

Hear difference.

HiVi

惠威车用超低音扬声器

HI-END CAR LOUDSPEAKER SYSTEM



CS100\CS100B

CS120\CS120B

Ø75X255mm

感谢阁下购买惠威高级汽车扬声器，在愉快的驾驶中享受惠威科技给予构建的音乐氛围，秉承惠威一贯的HI-End理念，声音准确，音色圆润，声场宽阔，加上毫无保留的细节重现，让你感受真正的音乐。

C系列有10"和12"四款超低音扬声器，低音单元的振盆均采用陶瓷碳化聚丙烯，长冲程设计特殊发泡橡胶边，功率承受能力和高声压失真度极其优异，声音还原自然且富有弹性，高性能磁路为系统提供强大动力，声音强劲澎湃。

为了便于您的安装及使用，我们编写本手册。
根据不同型号的扬声器系统，我们推荐使用不同的箱体类型。


虽然这本手册说明了安装的方式，但是对于汽车拆装并没有作说明，假如您没有此方便的经验，请不要自行安装，您可以去有经验的汽车服务处进行咨询。

请特别注意您的汽车处于熄火状态！

规格参数：


型 号	CS100	CS100B	CS120	CS120B
额定阻抗	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
音圈直径	50mm	50mm	50mm	50mm
谐振频率	32Hz	32Hz	28Hz	28Hz
机械Q值	5.27	12.1	5.68	13
电Q值	0.41	0.67	0.55	0.71
总Q值	0.38	0.63	0.5	0.67
顺性	203.8um/N	182um/N	183.9um/N	168um/N
等效容积	35L	31L	68L	64L
振动质量	106.15g	125g	156.3g	177.8g
灵敏度	90dB	87.5dB	92dB	89dB
额定功率	150W	200W	200W	250W
最大功率	300W	400W	400W	500W
适合箱体类型	倒相箱	倒相箱\封闭箱	倒相箱	倒相箱\封闭箱

使用箱体类型：



封闭式

- (1)封闭式扬声器系统：
CS100B：推荐箱体净容积：18L
箱体在自由场-3dB频率：43Hz
CS120B：推荐箱体净容积：24L
箱体在自由场-3dB频率：40Hz



倒相式

- (1)倒相式扬声器系统：
CS100\CS100B：推荐箱体净容积：35L
倒相管尺寸：Ø75X200mm
倒相管调谐频率：40Hz
箱体在自由场-3dB频率：33Hz
CS120\CS120B：推荐箱体净容积：45L
倒相管尺寸：Ø75X175mm
倒相管调谐频率：35Hz
箱体在自由场-3dB频率：32Hz

注：非常感谢阁下的惠顾，在箱体内容积满足参考值的情况下，可根据实际车身尺寸改变箱体外形，不影响声频重放，请阁下放心使用。